

## TASKI® Sprint Glass

Limpiacristales y multiusos

### Descripción

Limpiador listo para usar con pulverizador para la limpieza sin velos de cristales, espejos y otras superficies brillantes. Su eficaz formulación permite utilizar el producto en todo tipo de superficies duras resistentes al agua. Producto homologado por la ASTM (American Society for Testing and Materials) para la limpieza de aviones.

### Aplicaciones

- pH-neutro
- Secado rápido
- Combinación especial de detergentes
- Perfume fresco

### Ventajas

- Indicado para distintas superficies duras y resistentes al agua, p.e. ventanas, espejos, cerámica de vidrio, así como superficies de plástico
- Deja los cristales y las superficies libres de huellas y velos
- Excelente eliminando las huellas así como para el tratamiento de manchas de otras suciedades ligeramente adheridas
- Deja un agradable olor.

### Modo de Empleo

#### Dosificación:

Aplicar sin diluir.

#### Aplicación:

Pulverizar una pequeña cantidad en una bayeta de tejido suave y sin pelusa, y limpiar la superficie. En las manchas, pulverizar directamente sobre la superficie y frotar hasta que se seque.

#### Importante:

Comprobar la compatibilidad con el material en un lugar pequeño y discreto antes de usar.

# E3c



© A.I.S.E.

# TASKI® Sprint Glass E3c

Limpiacristales y multiusos

## Información Técnica

Sistema	Código	Descripción/capacidad	Botella Pulverizadora	Aspecto	pH puro	Densidad Relativa (20°C)
Listo para usar	7517098 7513052	TASKI Sprint Glass 6 x 0.75L TASKI Sprint Glass 2 x 5L	100%	Líquido transparente de color azul	7	1,00 g / cm <sup>3</sup>

*Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.*

## Precauciones en su manipulación y almacenamiento

### Precauciones de manipulación:

Aclarar y secarse las manos después de su utilización. En caso de contacto prolongado, podría ser necesaria protección para la piel. Información completa sobre la manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

### Información para el almacenamiento:

Almacenar en envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

## Autorizaciones

Producto homologado por la ASTM 1505B (American Society for Testing and Materials) para la limpieza de aviones.

## Información Medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo con las directivas 73/404/CEE y 73/405/CEE y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.